



PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ LIBRE

MODÈLE SJ3V-X FONTE GS

PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ LIBRE AVEC PURGE D'AIR THERMOSTATIQUE

Avantages

Purgeur fiable et résistant, d'une étanchéité parfaite, convenant pour les installations process de taille petite. Modèles pour l'installation dans des tuyauteries verticales.

1. Le flotteur fermé libre auto-modulant assure une décharge continue à faible vitesse, quelque soit le débit de condensât.
2. La précision d'usinage du flotteur, le joint d'eau permanent et l'assise en trois points garantissent une étanchéité parfaite, même à débit nul.
3. La capsule thermostatique (élément X) demeure en position ouverte en cas de défaillance. Elle purge l'air automatiquement jusqu'à ce que la température soit proche de celle de la vapeur.
4. Une crépine incorporée de grande surface assure un fonctionnement sans problème.
5. Accès facile aux pièces internes, sans démontage des tuyauteries. Ceci facilite le nettoyage et réduit les coûts d'entretien.



Caractéristiques techniques

Modèle	SJ3V-X
Montage sur tuyauteries	verticale
Raccordement	Taraud'e
Dimensions	1/2", 3/4", 1"
No. d'orifice	2, 5, 9, 14, 22
Pression de fonctionnement maximale (bar) PMO	2, 5, 9, 14, 22
Pression différentielle maximale (bar) ΔPMX	2, 5, 9, 14, 22
Température de fonctionnement maximale (°C) TMO	220
Sous-refroidissement de l'élément X (°C)	jusqu'à 6
Type d'élément X	B

CONDITIONS DE CONCEPTION (PAS LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT): Pression maximale admissible (bar) PMA: 22 1 bar = 0,1 MPa
 Température maximale admissible (°C) TMA: 220
 Température minimale admissible (°C) : 0




En cas de dépassement des limites de fonctionnement données, des dysfonctionnements ou accidents pourraient survenir. Il se peut que des règlements locaux limitent l'utilisation du produit en-deçà des spécifications indiquées.

No.	Désignation	Matériau	DIN*	ASTM/AISI*
①	Corps	Fonction GS EN-GJS-400-18-LT	0.7043	A395
②	Couvercle	Fonction GS EN-GJS-400-18-LT	0.7043	A395
③ ^{ER}	Joint de couvercle	Résine fluorine PTFE	PTFE	PTFE
④ ^F	Flotteur	Acier inox SUS316L	1.4404	AISI316L
⑤ ^R	Orifice	—	—	—
⑥ ^{ER}	Joint d'orifice	Résine fluorine PTFE	PTFE	PTFE
⑦ ^R	Crépine purge d'air	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑧ ^R	Crépine principale	Acier inox SUS430	1.4016	AISI430
⑨	Porte-crépine	Acier inox coulé A351 Gr.CF8	1.4312	—
⑩ ^{ER}	Joint porte-crépine	Fer doux SUYP	1.1121	AISI1010
⑪	Bouichon vidange	Acier au carbone SS400	1.0037	A6
⑫ ^R	Élément X	Acier inox	—	—
⑬ ^R	Support élément X	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑭	Couvercle d l'élément X	Acier inox coulé A351 Gr.CF8	1.4312	—
⑮ ^R	Siège purge d'air	Acier inox SUS420F	1.4028	AISI420F
⑯ ^R	Boulon de couvercle	Acier au carbone S45C	1.0503	AISI1045
⑰ ^R	Menotte de ressort	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑱ ^{ER}	Joint couvercle élément X	Résine fluorine PTFE	PTFE	PTFE
⑲	Plaquette nominative	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304


* Matériaux équivalents

Jeux de pièces de rechange disponibles: (E) pièces d'entretien, (R) pièces de réparation, (F) flotteur



Dimensions, poids

● **SJ3V-X** Taraudé




SJ3V-X Taraudé (mm)

Dimension	L	W ₁	B ₁	Poids (kg)
1/2"	180	155	70	4,0
3/4"				
1"				

* BSP DIN 2999, autres standards disponibles

Débits



1. Les numéros des courbes à l'intérieur du graphe représentent les numéros d'orifice.
2. La pression différentielle est la différence entre les pressions à l'entrée et à la sortie du purgeur.
3. Les débits sont donnés pour une évacuation continue du condensât à 6 °C en-dessous de la température de la vapeur saturée.
4. Facteur de sécurité recommandé: 1,5

ATTENTION NE PAS utiliser les purgeurs sous des conditions excédant la pression différentielle maximale, car il y aura accumulation de condensât!

Manufacturer
TLV CO., LTD.
 Kakogawa, Japan
is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001
 ISO 14001

