



# PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ LIBRE

## MODÈLE J7X FONTE

### PURGEUR À FLOTTEUR FERMÉ LIBRE AVEC PURGE D'AIR THERMOSTATIQUE

#### Avantages

**Purgeur en fonte, fiable et résistant, à flotteur fermé libre et d'étanchéité parfaite, destiné à tous les types d'équipements de chauffage.**

1. Le flotteur auto-modulant assure une évacuation continue à faible vitesse, quel que soit le débit de condensât.
2. Le flotteur fermé libre, seule partie mobile, empêche l'usure normalement concentrée en un seul point et assure une longue durée de service.
3. La capsule thermostatique (élément X) avec position ouverte en cas de défaillance purge l'air automatiquement jusqu'à ce que la température soit proche de celle de la vapeur.
4. L'accès aux pièces internes est facile et peut se faire sans démonter les tuyauteries.
5. Une crépine incorporée de grande surface permet un fonctionnement sans problème.

#### Directive équipements sous pression (DESP)

Classification selon la directive équipements sous pression n° 2014/68/UE, fluides du groupe 2

Dimension	Catégorie	Marquage CE
DN 20 à DN 50	—*	Art. 4, § 3 (règles de l'art en usage), sans marquage CE

\* fabriqué selon les règles de l'art en usage



#### Caractéristiques techniques


Modèle	JS7X	J7X
Raccordements	Tarudé	À brides
Dimensions	1", 1½"	DN 20, 25, 32, 40, 50
N° d'orifice		2,5, 5, 10, 13
Pression de fonctionnement maximale (bar) PMO		2,5, 5, 10, 13
Pression différentielle maximale (bar) ΔPMX		2,5, 5, 10, 13
Température de fonctionnement maximale (°C) TMO		200
Ouverture de l'élément X (°C)		jusqu'à 6
Type d'élément X		C6

CONDITIONS DE CONCEPTION (PAS LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT) : P pression maximale admissible (bar) PMA : 13 1 bar = 0,1 MPa  
Température maximale admissible (°C) TMA : 200



En cas de dépassement des limites de fonctionnement données, des dysfonctionnements ou accidents pourraient survenir. Il se peut que des règlements locaux limitent l'utilisation du produit en deçà des spécifications indiquées.

N°	Désignation	Matériau	DIN*	ASTM/AISI*
①	Corps	Fonte FCV400	—	A842 Gr.400
②	Couvercle	Fonte FCV400	—	A842 Gr.400
③ <sup>F</sup>	Flotteur	Acier inox SUS316L	1.4404	AISI316L
④ <sup>R</sup>	Orifice	—	—	—
⑤ <sup>ER</sup>	Joint torique	Caoutchouc éthylène EPR	EPR	D2000CA
⑥	Bouchon porte-orifice	Acier au carbone S25C	1.1158	AISI1025
⑦ <sup>ER</sup>	Joint de bouchon	Résine fluorée PTFE	PTFE	PTFE
⑧ <sup>R</sup>	Crépine	Acier inox SUS430	1.4016	AISI430
⑨	Porte-crépine	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑩	Bague d'écartement	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑪	Anneau élastique	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑫ <sup>ER</sup>	Joint de couvercle	Résine fluorée PTFE	PTFE	PTFE
⑬	Boulon de couvercle	Acier au carbone S45C	1.0503	AISI1045
⑭ <sup>R</sup>	Élément X	Acier inox	—	—
⑮ <sup>R</sup>	Clip à ressort	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑯ <sup>R</sup>	Guide élément X	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑰ <sup>R</sup>	Capot élément X	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑱ <sup>R</sup>	Anneau élastique	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
⑲ <sup>R</sup>	Siège purge d'air	Acier inox SUS420F	1.4028	AISI420F
⑳	Bouchon	Acier au carbone SS400	1.0037	A6
㉑	Tube guide	Acier inox SUS416	1.4005	AISI416
㉒	Plaquette nominative	Acier inox SUS304	1.4301	AISI304
㉓	Bouchon de vidange	Acier au carbone SS4400	1.0037	A6




Copyright © TLV

\* Matériaux équivalents

Jeux de pièces de rechange disponibles : (E) Jeu de pièces d'entretien, (R) Jeu de pièces de réparation, (F) Flotteur

**Dimensions, poids**

● **JS7X** Taraudé




**JS7X** Taraudé\* (mm)

Dimension	L	H	H <sub>1</sub>	W	Poids (kg)
1"	280	276	182	185	13
1½"		291	190		14

\* BSP DIN 2999, autres standards disponibles

● **J7X** À brides




**J7X** À brides (mm)

DN	L		H	H <sub>1</sub>	W	Poids (kg)	
	DIN 2501	PN10/16					
20	266		272	180	185	14	
25			276	182		15	
32			286	187		16	
40			276	291		190	17
50			290	301		195	18

Autres standards disponibles, la longueur et le poids peuvent varier

**Débits**



1. Les numéros des courbes à l'intérieur du graphe représentent les numéros d'orifice.
2. La pression différentielle est la différence entre les pressions à l'entrée et à la sortie du purgeur.
3. Les débits sont donnés pour une évacuation continue du condensât à 6°C en-dessous de la température de la vapeur saturée.
4. Facteur de sécurité recommandé : au moins 1,5.



**ATTENTION**

NE PAS utiliser sous des conditions excédant la pression différentielle maximale, car il y aura accumulation de condensât !

**TLV EURO ENGINEERING FRANCE SARL**

Parc d'Ariane 2, bât. C, 290 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint Priest, FRANCE  
 Tél: [33]-(0)4-72482222 Fax: [33]-(0)4-72482220  
 E-mail: [tlv@tlv-france.com](mailto:tlv@tlv-france.com) <https://www.tlv.com>

Manufacturer

**TLV** CO., LTD.  
 Kakogawa, Japan

is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001  
 ISO 14001

